


VBMT 160408, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	261184 CA515
GTIN	4960664678150
Classe d'article	25E

Description

VBMT 160408 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: HQ

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 110 - 390 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	HQ
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 390 m/min

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage