




Crampon Pitbull Lame, Filetage M: M10



Données de commande

N° commande	370025 M10
GTIN	4046368563708
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- Pièce de bridage avec vis à 6 pans creux DIN 912 avec joint torique résistant à l'huile.
- Serrage sûr et précis.
- Encombrement réduit.

Arête de blocage de lame pour pièces brutes.

Utilisation:

Idéal pour le bridage multiple.

Description technique

H ₁	11,4 mm
Matière	Acier
H	18,03 mm
B _{H9}	25,4 mm
Force serrage	26 kN
Course de serrage	1,7 mm

Largeur de serrage	25,4 mm
Filetage M	M10
B ₁	10,2 mm
Hauteur H ₂	6,3 mm
Couple de serrage maximal	40 Nm
Type de produit	Système de serrage de gabarits