


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Brosse circulaire sur tige micro-abrasive, SiC grain 320, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 30X6mm



Données de commande

N° commande	574450 30X6
GTIN	4017359111352
Classe d'article	57L

Description

Exécution:

Fils en nylon abrasif au carbure de silicium, injecté sous pression dans un manchon d'acier; Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Polissage de finition à sec ou avec arrosage de l'aluminium, de l'acier, de l'INOX et des plastiques. Température d'utilisation maximale 80°C.

Description technique

Ø brosse D ₁	30 mm
Longueur de garnissage H ₁	6 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Vitesse de rotation recommandée	6000 min ⁻¹
Ø queue D _s	6 mm
Abréviation de l'abrasif	SiC

Type de produit

Brosse circulaire