

**Disques à tronçonner Silver, Ø disque: 178mm****Données de commande**

N° commande	563325 178
GTIN	5902658109393
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Disque à tronçonner Silver présentant une grande capacité de coupe et une longue durée de vie. Mélange de grain avec **grain de céramique de précision.**

Utilisation:

Pour des coupes rapides et quasi sans bavures, avec contrainte thermique réduite.

Spécification:**A36R-BF.**

Vitesse de rotation maximale: 80 m/s

Forme: Droit

Ø alésage: 22,23 mm

Forme: Droit

Epaisseur de disque: 1,6 mm

Ø alésage: 22,23 mm

Description technique

Forme	Droit
Epaisseur de disque	1,6 mm

Ø disque	178 mm
Ø alésage	22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux	7,7 mm
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	Acier.
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		