

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire torsades alternées, fil d'acier 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M: 125XM14mm****Données de commande**

N° commande	571205 125XM14
GTIN	4017359458693
Classe d'article	57L

**Description****Exécution:**

Brosse circulaire droite à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

**Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.**

**Utilisation:**

**Torsades alternées (droite / gauche)** pour une agressivité accrue lors des brossages difficiles. Idéales pour une utilisation dans les coins et les arêtes, fonctionnement silencieux.

Pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage. Avec **filetage intérieur M14**, pour fixation directe **sur meuleuses d'angle**.

**Description technique**

Nombre de torsades	20
Vitesse de rotation max.	12500 min <sup>-1</sup>
Ø brosse D <sub>1</sub>	125 mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	29 mm

Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	14 mm
Filetage M	M14
Matériau garnissage	Fil d'acier
Type de produit	Brosse circulaire