

Garant
Fraise carbure monobloc TPC, non revêtu, Ø h6 DC: 16mm

Données de commande

N° commande	202281 16
GTIN	4045197773326
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Avec **dépouille excentrée** et **polissage** supplémentaire dans les goujures pour une **excellente évacuation des copeaux** dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
avec brise-copeaux double pour une excellente formation des copeaux.

Remarque(s):

$a_{e \max} = 0,12 \times D$ pour l'usage TPC.

h_{\max} : les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.

Description technique

Longueur de coupe L_c	65 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,2 mm
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HB
Type de queue	HB
Nombre de dents Z	3
Ø queue D_s	16 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Ø dents D_c	16 mm
Longueur totale L	132 mm
Tolérance Ø nominal	h6
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Ø de détalonnage D_1	15 mm

Longueur de col L_1 avec détalonnage	80 mm
Épaisseur moyenne de copeau h_{max} pour le fraisage TPC à copeaux courts dans l'aluminium	0,096 mm
Angle d'hélice	45 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	W
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	$0,12 \times D$
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	TPC
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu.	Adapté	130 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	100 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	85 m/min	N
PMMA Acrylique	adaptée	125 m/min	N
PE-HD	Adapté	90 m/min	N
PA 66	Adapté	100 m/min	N
PEEK	adaptée	80 m/min	N
PF 31	Adapté	70 m/min	N
Honeycomb Sandwich	moyennement adaptée	100 m/min	N
Cu	Adapté	70 m/min	N
CuZn	Adapté	90 m/min	N

av. arrosage max.	adaptée
av. arrosage min.	adaptée
à sec	moyennement adaptée
Air	moyennement adaptée