

Garant GRIDLINE

Chariot ESD, Hauteur: 1300mm**Données de commande**

N° commande	972060 1300
GTIN	4062406167103
Classe d'article	9GW

Description**Exécution:**

Châssis et structure en tube d'acier carré avec plateau en tôle d'acier. Fentes à l'avant et à l'arrière du châssis (pas de 50 mm) pour la fixation de tablettes, rails avec bacs, etc. en taille 1000 mm. **Inserts filetés** sur la partie intérieure du châssis pour montage de tôles perforées. 4 roulettes directrices en TPE avec blocage, **Ø 125 mm** avec **roues conductrices** grises résistantes à l'abrasion.

Utilisation:

Garnissage possible avec des plateaux de rangement, rails avec bacs et panneaux perforés réf. 1000.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Description technique

Poids	32 kg
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2

Hauteur	1300 mm
Profondeur	700 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur utile	970 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Charge admissible max.	200 kg
Type de construction	Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chariot pour poste de travail