

Garant**Pointe tournante 60°, Cône morse: 4****Données de commande**

N° commande	320657 4
GTIN	4045197774156
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

- **Axe du pointeau monté sur queue en acier à outils trempé à cœur.**
- **Pointe rotative trempée à cœur, possibilité de réaffûtages multiples.**
- **Roulement à billes précis pour une grande précision de concentricité.**
- **Sans entretien grâce au graissage à vie.**
- **Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.**
- **Outil complet, trempé et rectifié.**

Angle de pointe 60°.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu'il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s'exercent sur ces pièces.

La pointe de centrage est fixée à l'aide d'un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l'aide d'un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Pour tous types de tours, tant pour l'ébauche que pour la finition.

Ø corps D: 60 mm

Longueur utile B: 97 mm

Ø pointe max. 60° A: 24 mm

Erreur de concentricité max.: 0,005 mm

Longueur pointe C: 36 mm

Vitesse de rotation max.: 4300 min⁻¹

Description technique

Ø pointe max. 60° A	24 mm
Ø corps D	60 mm
Pour poids de la pièce	800 kg
Erreur de concentricité max.	0,005 mm
Longueur pointe C	36 mm
Longueur utile B	97 mm
Vitesse de rotation max.	4300 min ⁻¹
Cône morse	CM4
Type de produit	Pointe de centrage