

Garant**Embout pour pointe tournante, Type: 1****Données de commande**

N° commande	320629 1
GTIN	4045197774606
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

- **Grande flexibilité grâce aux différentes géométries sur le même porte-outils.**
- **Complètement trempé et rectifié.**
- **Remplacement rapide et économique en cas d'usure.**

Adapté(s) pour :

Pointes tournantes 320617 réf. 32, 40, 50/3; 320659 réf. 4; 321265 réf. 5; 321335 réf. 4.

Pour code couleur: K18

Ø ext. D: 22 mm

Ø pointe min. D₁: 8 mm

Queue Ø d: 18 mm

Long. utile L₁: 43 mm

Angle de pointe: 60 degré

Angle de pointe: 30 degré

Description technique

Ø ext. D	22 mm
Queue Ø d	18 mm

Long. utile L ₁	43 mm
Ø pointe min. D ₁	8 mm
Angle de pointe	60 degré
Angle de pointe	30 degré
Ouverture	19 mm
Pour code couleur	K18
Type de produit	Pointe de centrage