

Garant GRIDLINE

**Module ESD pour alimentations, Module: CZ250V/2****Données de commande**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 972220 CZ250V/2 |
| GTIN             | 4062406167790   |
| Classe d'article | 9GW             |

**Description****Exécution:**

En tôle d'acier, **structure modulaire**. Tous les éléments sont pourvus de **câbles** et de **connecteurs mâles-femelles**.

Principe d'enchâssement Plug and play. Les modules électriques sont préconfectionnés avec un câble de raccordement et un connecteur tripolaire 928491 réf. 3 pour un raccordement direct au bloc de distribution. Module 928470 réf. CEE400/5 préconfectionné avec câble de raccordement et connecteur 5 pôles 928491 réf. 5. Tous les modules d'alimentation électrique sont conçus comme prises de sécurité (Schuko) et sont conformes à la classe de protection I.

**Description:****Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):**

- **Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.**
- **Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.**
- **Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.**
- **Section des câbles préconfectionnés:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> en courant alternatif (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Classe de protection 1**
- **Classe de protection IP 20.**

**Utilisation:**

Nos différents modèles de prises avec le type de fiche correspondant sont décrits ci-après. L'utilisation dans d'autres pays peut être déterminée par le type de fiche.  
Allemagne / DE: Type F

Suisse / CH: Type J  
 Italie / IT: Type L  
 France / FR: Type E  
 République tchèque / CZ: Type E  
 Angleterre / GB: Type G  
 Danemark / DK: Type K  
 Etats-Unis / US: Type B

**Adapté(s) pour:**

972200 – 972203.

**Coloris:**Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.****Remarque(s):**

- **Lors du garnissage individuel avec des modules, veiller à ne pas dépasser le nombre maximum de divisions de rail d'alimentation.**
- **Les articles 972220 réf. US110V/1 et US110V/2 ne peuvent être montés qu'avec les modules suivants: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V, \_LINK.**
- **Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.**
- **Seuls des électriciens spécialisés peuvent procéder aux raccordements initiaux ainsi qu'à la connexion des fiches et prises aux câbles.**

## Description technique

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tension nominale           | 250 V  |
| Division                   | 2E   |
| Intensité nominale         | 16 A   |
| Description                | 2 prises de sécurité avec couvercle rabattable |
| Nombre de prises de type E | 2  |
| Interrupteur marche/arrêt  | non  |
| Type de fiche, entrée      | Système d'emboîtement GST                      |
| Type de prise              | E  |
| Type de courant            | AC   |
| Epaisseur du matériau      | 1,5 mm   |
| Propriété électrostatique  | ZED/ESD  |
| Type de produit            | Modules énergie                                |

