

**Garant****Étau haute pression CN HiPo Clamp avec amplificateur de puissance, Type: 125****Données de commande**

N° commande	360465 125
GTIN	4045197777904
Classe d'article	31F

**Description****Exécution:**

- **Parallélisme des mors 0,02 mm.**
- **Dimension de réglage compatible pour produits courants.**
- **Modèle universel pour différents systèmes de mors.**
- **Glissière trempée par induction.**
- **Broche entièrement fermée (réduction des opérations de nettoyage).**
- **Trous filetés sur les deux côtés pour la butée de pièce.**
- **Avec alésages 18M16 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.**
- **Toutes les faces rectifiées, sauf la face avant: montage horizontal et latéral.**
- **Possibilité d'ajouter un renvoi d'angle.**
- **Broche entièrement protégée et nitrurée.**
- **Filetage pour butée de pièce.**

**Exécution - Descriptif:**

- **Parallélisme des mors 0,02 mm.**
- **Glissière trempée par induction.**
- **Avec alésages 18M16 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.**
- **Toutes les faces rectifiées, sauf la face avant: montage horizontal et latéral.**
- **Broche entièrement protégée et nitrurée.**

**Livraison:**

Avec mors étagés 360468 et 360469, 4 brides de serrage et manivelle.

**Accessoire(s):**

- **Mors courants en réf. 125, p. ex. 361400 – 361660, 362390 – 362600, 361295, 361296.**
- **Kit de réglage et d'assemblage, 360530.**
- **Butée de pièce, manivelle, 360555; 360800.**

- **Boulons 360025.**
- **Renvoi d'angle 360471.**
- **Plaque d'adaptation pour changement rapide des mors Xtric 361293; 361294 réf. 125.**
- **Plaques d'adaptation 361297; 361298 réf. 125.**

**Remarque(s):**

- **Rallonge de corps de base adaptée 125, voir 360467\_125 dans la LPR.**
- **La réf. 125X est fournie avec les mors 361295 125 et 361296 125. Utilisation possible avec des mors supplémentaires Xpent.**
- **Rallonge de corps de base adaptée 160: 360420 160**

**Remarque(s) - Descriptif:**

La réf. 125X est fournie avec les mors 361295 125 et 361296 125. Utilisation possible avec des mors supplémentaires XPent.

## Description technique

r ±0,015	118 mm
Plage de serrage d	131 - 313 mm
Rainure longitudinale l H7	20 mm
Plage de serrage b	0 - 182 mm
Longueur corps de base a	424 mm
Largeur corps de base B	125 mm
Ecartement rainure p H7	20 mm
t	144 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	HiPo
o -0,02	40 mm
Rainure transversale n H7	20 mm
Force de serrage maximale	40 kN
s - 0,02	62 mm
Hauteur corps de base c -0,02	100 mm
Longueur totale L	512 mm
Poids	35 kg
m ±0,02	180 mm
Hauteur mors h	39,5 mm
Exécution	Systèmes de serrage à point zéro

Série	HiPoClamp
Type de produit	Etaux machine

## Accessoires

Paire de mors de base doux Pour largeur mors 125 mm	362520 125
Base fixe pour rallonges Pour type 125	360467 125
Mors adaptateur mobile Pour type 125	361600 125
Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table 12 mm	360530 12
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 14M12/90	360025 14M12/90
Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table 22 mm	360530 22
Mors de serrage, doux mobile Pour type 125	361325 125
Butée de pièce	360555
Mors adaptateur fixe Pour type 125	361620 125
Mors plaqueur universel fixe Pour type 125	361380 125
Mors rapporté, système "Clic" Pour type 125	361952 125
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M12	360025 18M12
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 12M10/90	360025 12M10/90
Mors de serrage, doux fixe Pour type 125	361320 125
Paire de mors de serrage avec rainures longitudinales et transversales Pour largeur mors 125 mm	362400 125
Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table 14 mm	360530 14
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 12M10	360025 12M10
Renvoi d'angle Pour type 125	360471 125
Paire de mors à lamelle-ressort Pour largeur mors 125 mm	362600 125
Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table 16 mm	360530 16

Mors étagéfixe Pour type 125	361420 125
Mors plaqueur universelmobile Pour type 125	361390 125
Mors étagémobile Pour type 125	360468 125
Mors étagémobile Pour type 125	361400 125
Paire de mors autoplaqueurs Pour largeur mors 125 mm	362460 125
Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table 18 mm	360530 18
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 16M10	360025 16M10
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M16	360025 18M16
Paire de mors de serrage avec surface d'appui étagée Pour largeur mors 125 mm	362560 125
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 16M8	360025 16M8
Mors de basemobile Pour type 125	361500 125
Mors rapporté pour coté étagé Pour type 125	361972 125
Morsmobile Pour type 125	361660 125
Paire de lamelles de rechange Pour largeur mors 125 mm	362620 125
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 25M10	360025 25M10
Butée de pièce tridimensionnelle Type 125	360435 125
Paire de mors prismatiques Pour largeur mors 125 mm	362500 125
Mors rapporté, système "Clic" Pour type 125	361962 125
Paire de mors de serrage, lisses Pour largeur mors 125 mm	362420 125