

Garant**CNMG 09T304, Nuance: HB7010-1****Données de commande**

N° commande	250150 HB7010-1
GTIN	4045197779076
Classe d'article	21G

Description

CN. G 09T304 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 8 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 440 m/min**Description technique**

Brise-copeaux	SM
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7010-1

Prof. coupe a_p	0,5 - 8 mm
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage