

KÄRCHER**Aspirateur eau-poussières, Référence fabricant: NT20APTE****Données de commande**

N° commande	078521 NT20APTE
GTIN	4039784859258
Classe d'article	07C

Description**Exécution:**

Puissant **aspirateur eau-poussières** polyvalent avec puissance d'aspiration élevée, construction compacte, range-flexible et support pour accessoires sur l'appareil. **Arrêt automatique** une fois le réservoir plein.

- **Le grand filtre plissé plat ECO situé permet de basculer immédiatement l'aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.**
- **Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d'entretien et une longue durée de vie du filtre.**
- **Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d'aspiration à l'autre.**
- **Réservoir robuste de 30 litres avec pare-chocs et roulettes directrices en métal.**
- **Aspirateur eau-poussières puissant, design compact (20 l).**

Aspirateur eau-poussières puissant, design compact (20 l). Le système de filtre semi-automatique et le filtre plissé plat assurent une puissance d'aspiration constante. Avec prise d'alimentation et démarrage automatique.

- **Avec prise d'alimentation et démarrage automatique.**

Livraison:

Avec flexible d'aspiration avec coude, tube d'aspiration métallique 2x0,5 m, embouts pour sols et fentes, sachet-filtre plissé plat ou sachet-filtre en papier.

Remarque(s):

Pour les huiles et milieux huileux, utiliser l'aspirateur industriel 078522.

Puissance absorbée: 1380 W

Volume du récipient: 20 l

Dimensions nominales raccords: DN 35 mm

Longueur: 440 mm

Largeur: 380 mm

Hauteur: 470 mm

Description technique

Dépression	254 mbar
Dimensions nominales raccords	NW 35 mm
Longueur	440 mm
Nombre de moteurs	1
Hauteur	470 mm
Longueur câble	6 m
Largeur	380 mm
Puissance absorbée	1380 W
Système de mise en marche automatique	oui
Référence fabricant	NT20APTE
Tension	240 V
Poids	8,5 kg
Volume du récipient	20 l
Débit volumique d'air	74 l/s
Fréquence secteur	60 Hz
Classe de poussières – aspirateur	L
Longueur flexible d'aspiration	2,5 m
Niveau sonore	66 dB(A)
Particularité	Compact
Systèmes de filtrage	Filtre plissé plat

Accessoires

Buse oblique en caoutchouc Dimensions nominales raccords DN35	078527 DN35
Embout pour fentes, étroit, 13 mm Dimensions nominales raccords DN35	078528 DN35
Jeu de sachets filtres 5 pièces Pour type d'aspirateur NT20	072808 NT20