

**Garant****CNMG 160608, Nuance: HB7010-1**

## Données de commande

N° commande	250168 HB7010-1
GTIN	4045197779632
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 160608 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 8 mmAvance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/trVitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 440 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	SM
Nuance	HB7010-1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 440 m/min
Condition de coupe	Continue
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/tr



Application principale	P
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaque	CNMG 160608
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaque pour tournage