

**Garant****SOGX 080407, HB6715, Type: GG**

## Données de commande

N° commande	234067 GG
GTIN	4045197742377
Classe d'article	21E

## Description

**Adapté(s) pour:**

GARANT Power Drill 234000 – 234025.

**Recommandation(s):**

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l'avance à 70%.

**Remarque(s):**

Ne pas utiliser en plaquette centrale (indispensable pour plaquette centrale = nuance de coupe HB630).

Avance f: 0,09 - 0,28 mm/tr

## Description technique

Type	GG
Série	Perceuse électrique
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	SOGX 080407
Nuance	HB6715

Type d'outils	Carbure
Avance f	0,09 - 0,28 mm/tr
Type de produit	Plaquettes pour perçage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
à sec	adaptée		