

Garant**DNMG 150608, Nuance: HB7010-1****Données de commande**

N° commande	250660 HB7010-1
GTIN	4045197779854
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150608 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min**Description technique**

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SS
Application principale	P
Nuance	HB7010-1

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage