

Garant**DNMG 110408, Nuance: HB7010-1**

Données de commande

N° commande	250754 HB7010-1
GTIN	4045197779878
Classe d'article	21G

Description

DNMG 110408 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 440 m/min

Description technique

Brise-copeaux	SM
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm

Application principale	P
Nuance	HB7010-1
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage