

**Fraise à surfacer à 70° MFK, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 125/12mm****Données de commande**

N° commande	223300 125/12
GTIN	4960664732760
Classe d'article	250

Description**Exécution:**

Fraise à surfacer pour l'usinage hautes performances de la fonte. Pas étroit et très étroit pour une productivité maximale lors de l'usinage de la fonte.

Avantage(s):

- **Usinage économique et stable grâce aux plaquettes pentagonales à 10 arêtes.**
- **Efforts de coupe réduits grâce au design équilibré de l'outil et à l'angle d'attaque élevé.**

Description technique

Nombre de dents Z	12
Ø dents D_c	125 mm
Plaquette adaptée	PN.. 1106
Longueur totale L_{tot}	63 mm
Coin	229720
Vis de fixation	229721
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	6 mm

Ø ext. max. D_{max}	134 mm
Ø fixation	40 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	70 degré
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

vis pour coin	229721
Coin	229720