

Garant**DNMG 150612, Nuance: HB7010-1****Données de commande**

N° commande	250764 HB7010-1
GTIN	4045197779908
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150612 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 440 m/min**Description technique**

Brise-copeaux	SM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	1,2 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min

Nuance	HB7010-1
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage