

**Fraise à surfacer à 70° MFK, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 200/28mm****Données de commande**

N° commande	223300 200/28
GTIN	4960664732814
Classe d'article	250

**Description****Exécution:**

Fraise à surfacer pour l'usinage hautes performances de la fonte. Pas étroit et très étroit pour une productivité maximale lors de l'usinage de la fonte.

**Avantage(s):**

- **Usinage économique et stable grâce aux plaquettes pentagonales à 10 arêtes.**
- **Efforts de coupe réduits grâce au design équilibré de l'outil et à l'angle d'attaque élevé.**

**Description technique**

Ø dents $D_c$	200 mm
Nombre de dents Z	28
Longueur totale $L_{tot}$	63 mm
Coin	229720
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	6 mm
Plaquette adaptée	PN.. 1106
Ø ext. max. $D_{max}$	209 mm

Ø fixation	60 mm
Vis de fixation	229721
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	70 degré
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises à surfacer

---

## Accessoires

vis pour coin	229721
Coin	229720