

**Fraise à surfacer à 70° MFK, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 100/10mm****Données de commande**

N° commande	223300 100/10
GTIN	4960664732746
Classe d'article	250

Description**Exécution:**

Fraise à surfacer pour l'usinage hautes performances de la fonte. Pas étroit et très étroit pour une productivité maximale lors de l'usinage de la fonte.

Avantage(s):

- **Usinage économique et stable grâce aux plaquettes pentagonales à 10 arêtes.**
- **Efforts de coupe réduits grâce au design équilibré de l'outil et à l'angle d'attaque élevé.**

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	6 mm
Coin	229720
Ø ext. max. D_{\max}	109 mm
Ø dents D_c	100 mm
Nombre de dents Z	10
Ø fixation	32 mm
Longueur totale L_{tot}	63 mm

Vis de fixation	229721
Plaquette adaptée	PN.. 1106
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	70 degré
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

vis pour coin	229721
Coin	229720