


PNMG 1106XNEN-GM, CA420M, Type: GG

Données de commande

N° commande	223306 GG
GTIN	4960664732944
Classe d'article	25A

Description
Exécution:

Plaquette pentagonale à 10 arêtes pour un usinage stable et économique.

GM - Utilisation générale.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$.

Dent de planage: 2 mm

Avance f_z par dent: 0,25 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,25 mm
Type	GG
Nombre de changements/dents	10
Code ISO plaquette	PNMG 1106XNEN-GM
Nuance	CA420M
Type d'outils	Carbure

Dent de planage	2 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	230 m/min	K
à sec	adaptée		
Air	adaptée		