

**Fraise à surfacer à 70° MFK, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 125/18mm****Données de commande**

N° commande	223300 125/18
GTIN	4960664732777
Classe d'article	250

**Description****Exécution:**

Fraise à surfacer pour l'usinage hautes performances de la fonte. Pas étroit et très étroit pour une productivité maximale lors de l'usinage de la fonte.

**Avantage(s):**

- **Usinage économique et stable grâce aux plaquettes pentagonales à 10 arêtes.**
- **Efforts de coupe réduits grâce au design équilibré de l'outil et à l'angle d'attaque élevé.**

**Description technique**

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	6 mm
Coin	229720
Ø fixation	40 mm
Ø dents $D_c$	125 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	63 mm
Vis de fixation	229721
Plaquette adaptée	PN.. 1106

Ø ext. max. $D_{max}$	134 mm
Nombre de dents Z	18
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	70 degré
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises à surfacer

---

## Accessoires

vis pour coin	229721
Coin	229720