

Garant
KNUX 160405L, Nuance: HB7010-1

Données de commande

N° commande	251072 HB7010-1
GTIN	4045197779984
Classe d'article	21G

Description

KNUX 160405L HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SG

Brise-copeaux: 3,2 mm

 Prof. coupe a_p : 1 - 6 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 375 m/min

Description technique

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SG
Brise-copeaux	3,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 375 m/min
Prof. coupe a_p	1 - 6 mm
Nuance	HB7010-1
Rayon d'angle	0,5 mm
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160405L
Type de produit	Plaquette pour tournage