


Garant**SNMG 120404, Nuance: HB7010-1**

Données de commande

N° commande	251142 HB7010-1
GTIN	4045197780010
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120404 HB7010-1 Rayon d'angle: 0,4 mm
Nuance: HB7010-1
Brise-copeaux: SS
Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Brise-copeaux	SS
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7010-1
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm

Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage