

HOLEX®
Foret hautes perf. carb. mono. Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø h7: 15,5 mm

Données de commande

N° commande	123108 15,5
GTIN	4045197450975
Classe d'article	12E

Description
Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial – avec arête de coupe transversale de **grande précision de centrage**. Les **arêtes principales droites** avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des **copeaux courts**.

Recommandation(s):
Profondeur de perçage maximale :

longueur des goujures (voir tableau) moins 1,5×Ø nominal.

Remarque(s):
NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 123109.

Type d'outils: Carbure monobloc

Profondeur de perçage jusqu'à: 8×D

Angle de pointe: 135 degré

Queue: DIN 6535 HE avec h6

Arrosage interne: Oui, à 25 bars

Norme: Norme usine

Tolérance Ø nominal: h7

Nombre de dents Z: 2

Tolérance Ø nominal: h7

Longueur des goujures: 152 mm

Longueur totale L_{tot}: 203 mm

Ø queue: 16 mm

Avance f dans l'acier < 1100 N/mm²: 0,26 mm/tr

Description technique

Tolérance de queue	h6
--------------------	----

Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,26 mm/tr
Nombre de dents Z	2
Ø nom.	15,5 mm
Longueur des goujures	152 mm
Tolérance Ø nominal	h7
Ø queue	16 mm
Longueur totale L _{tot}	203 mm
Norme	Norme usine
Profondeur de perçage maximale recommandée	128,8 mm
Revêtement	TiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Profondeur de perçage jusqu'à	8×D
Angle de pointe	135 degré
Queue	DIN 6535 HE avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Bague de couleur	Vert