

**Garant**
**POMX 0704ZEER M, HB9540, Type: ST1400**

**Données de commande**

N° commande	213128 ST1400
GTIN	4045197743237
Classe d'article	21A

**Description**
**Exécution:**

Longueur d'arête de planage: 1,5 mm, pour une qualité d'état de surface élevée.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 1,4$  mm.

Rayon de programmation pour  $a_{p \max}$ : 3,61 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,9 mm

**Description technique**

Type	ST1400
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	3,61 mm
Avance $f_z$ par dent	0,9 mm
Nombre de changements/dents	5
Code ISO plaquette	POMX 0704ZEER M
Nuance	HB9540
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	360 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	310 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	260 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	M
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		