

Garant
SNMG 190624, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	251338 HB7010-1
GTIN	4045197780157
Classe d'article	21G

Description

SNMG 190624 HB7010-1 Rayon d'angle: 2,4 mm
 Nuance: HB7010-1
 Brise-copeaux: SG
 Prof. coupe a_p : 1,5 - 9 mm
 Avance f : 0,25 - 0,8 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 375 m/min

Description technique

Application principale	P
Rayon d'angle	2,4 mm
Nuance	HB7010-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 375 m/min
Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Prof. coupe a_p	1,5 - 9 mm
Brise-copeaux	SG

Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 190624
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage