

Garant
TNMG 160408, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	251544 HB7010-1
GTIN	4045197780225
Classe d'article	21G

Description

TN.G 160408 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 440 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Nuance	HB7010-1
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	SM

Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage