

Garant
VNMG 160408, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	251734 HB7010-1
GTIN	4045197780249
Classe d'article	21G

Description

VNMG 160408 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,08 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min

Description technique

Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SS
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Nuance	HB7010-1
Avance f	0,08 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm

Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage