

**Garant****WNMG 080408, Nuance: HB7010-1**

## Données de commande

N° commande	252070 HB7010-1
GTIN	4045197780348
Classe d'article	21G

## Description

WN.G 080408 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 440 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 440 m/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	SM
Nuance	HB7010-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm

Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage