

Garant**WNMG 080412, Nuance: HB7010-1**

Données de commande

N° commande	252210 HB7010-1
GTIN	4045197780379
Classe d'article	21G

Description

WNMG 080412 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SG

Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 375 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7010-1
Brise-copeaux	SG
Application principale	P
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 375 m/min
Rayon d'angle	1,2 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr

Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080412
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage