

Garant
CC.T 09T302, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	260056 HB7010-1
GTIN	4045197780409
Classe d'article	21G

Description

CCMT 09T302 HB7010-1 Nuance: HB7010-1
 Brise-copeaux: SS
 Tolérance: ZA
 Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min

Description technique

Brise-copeaux	SS
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	P

Nuance	HB7010-1
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage