

**Garant**
**CC. T 09T304, Nuance: HB7010-1**


### Données de commande

N° commande	260150 HB7010-1
GTIN	4045197780478
Classe d'article	21G

### Description

CC. T 09T304 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 440 m/min

### Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 440 m/min
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7010-1
Brise-copeaux	SM

Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage