

Garant
CC. T 09T308, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	260152 HB7010-1
GTIN	4045197780485
Classe d'article	21G

Description

CC. T 09T308 HB7010-1 Nuance: HB7010-1
 Brise-copeaux: SM
 Tolérance: M
 Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 440 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min
Brise-copeaux	SM
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	HB7010-1
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm

Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage