

Garant**DC. T 11T304, Nuance: HB7010-1**

Données de commande

N° commande	260359 HB7010-1
GTIN	4045197780546
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T304 HB7010-1 Nuance: HB7010-1
Brise-copeaux: SS
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7010-1
Brise-copeaux	SS
Application principale	P
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Condition de coupe	Continue

Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage