

Garant**TC. T 110202, Nuance: HB7010-1**

Données de commande

N° commande	260980 HB7010-1
GTIN	4045197780706
Classe d'article	21G

Description

TC. T 110202 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 440 m/min

Description technique

Brise-copeaux	SM
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min
Nuance	HB7010-1
Rayon d'angle	0,2 mm

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 110202
Nombre de changements/dents	3
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage