

**Garant****Aimant permanent, pas polaire transversal, Longueur L: 280mm**

## Données de commande

N° commande	380040 280
GTIN	4045197781765
Classe d'article	310

## Description

### Exécution:

- **Boîtier en aluminium, à poser ou à monter.**
- **Butées sur 3 côtés.**
- **2 points de commutation.**
- **Barre-poignée fraisée.**
- **Avec 4 alésages ZeroClamp, mesure étalon 200.**
- **Lamelles en laiton de 3 mm / acier 12 mm.**

2 points de commutation pour deux champs magnétiques;

Pour les pièces de grande taille à serrer sur l'ensemble du champ magnétique, les deux points de serrage doivent être activés.

### Avantage(s):

Possibilité de serrage de deux pièces sur une palette et d'occupation partielle (par 2 points de commutation).

### Utilisation:

Pour le serrage de moyennes et grandes pièces lors d'opérations de rectification, de fraisage et d'électroérosion.

### Livraison:

Clé Allen.

### Remarque(s):

Tirettes GARANT ZeroClamp correspondantes 360025 18M16 ou 18M16/138.

Fixation de la palette à l'aide de tirettes ZeroClamp ou de brides de serrage via les rainures fraisées directement sur la table de la machine.

## Description technique

Force d'attraction nominale	130 N/cm <sup>2</sup>
Poids	29 kg
Usure de la plaque polaire	6 mm
Longueur plateau polaire	280 mm
Profondeur du champ magnétique	6 mm
Dim. D	220 mm
Largeur B	280 mm
Hauteur H	68,5 mm
Type de produit	Plateau magnétique