



Pince pour circlips de précision avec butée de limitation, Type: A21



Données de commande

N° commande	719892 A21
GTIN	4003773079613
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Poignées et articulations forgées. Pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince.

Avec butée de limitation réglable.

Pince grise et brunie à froid. Branches revêtues de plastique. Articulation avec **ressort d'ouverture intégré**.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Utilisation pinces pour circlips: Bague extérieure coudée

Longueur totale: 165 mm

Pour Ø circlips extérieurs: 19 - 60 mm

Ø pointes: 1,8 mm

Description technique

Utilisation pinces pour circlips	Bague extérieure coudée
Norme	DIN 5254 B

Ø pointes	1,8 mm
Forme des mâchoires	coudée à 90°
Pour Ø circlips extérieurs	19 - 60 mm
Forme	B
Longueur totale	165 mm
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier spécial
Surface	grise et brunie à froid
Avec butée de limitation	oui
Articulation avec ressort d'ouverture intégré	oui
Poignée avec dispositif de blocage	non
Pointe interchangeable	non
Type de produit	Sicherungsringzange