



## Fraise grande avance MFH mini, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 35/6mm



### Données de commande

N° commande	221960 35/6
GTIN	2050001929952
Classe d'article	250

### Description technique

Filetage attachement M	M16
Ø dents $D_c$	35 mm
Nombre de dents Z	6
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Longueur totale $L_{tot}$	40 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $D_3$	28 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	1 mm
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	26,3 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	63 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	0,65 degré
Perçage par interpolation Ø $D_{max}$	68 mm
Type de queue	avec filetage

Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

---

## Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------