



Fraise grande avance MFH mini, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 42/7mm



Données de commande

N° commande	221960 42/7
GTIN	2050001929969
Classe d'article	250

Description technique

Longueur totale L_{tot}	40 mm
Filetage attachement M	M16
Ø D_3	35 mm
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Nombre de dents Z	7
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	1 mm
Ø dents D_c	42 mm
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	33,3 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	77 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,52 degré
Perçage par interpolation Ø D_{max}	82 mm

Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------