

**Garant**
**Fraise grande avance Hi5, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 40/4mm**

**Données de commande**

N° commande	213205 40/4
GTIN	4045197783530
Classe d'article	210

**Description**
**Exécution:**

Très peu de vibrations grâce au pas différentiel.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

**Description technique**

Arrosage interne	oui
Nombre de dents Z	4
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	1,4 mm
Ø D <sub>3</sub>	25,6 mm
Plaquette adaptée	POMX 0704..
Longueur totale L <sub>tot</sub>	43 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Filetage attachement M	M16

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Série	Hi5
Type de queue	avec filetage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219884
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP