

Garant
Fraise grande avance Hi5, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 40/4mm


Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 213210 40/4 |
| GTIN | 4045197783547 |
| Classe d'article | 210 |

Description

Exécution:

Très peu de vibrations grâce au pas différentiel.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

Description technique

| | |
|---|------------------------|
| Ø D ₃ | 25,6 mm |
| Longueur totale L _{tot} | 40 mm |
| Plaquette adaptée | POMX 0704.. |
| Profondeur de coupe max. a _{p max} | 1,4 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219884 (10IP ; 2,2 Nm) |
| Nombre de dents Z | 4 |
| Ø fixation | 16 mm |
| Ø dents D _c | 40 mm |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Arrosage interne | oui |
| Série | Hi5 |
| Angle d'attaque κ | 90 degré |
| Type de queue | avec alésage |
| Pas des arêtes de coupe | Différent |
| Changement d'outil | PowerCard |
| Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP | 674252 10IP |
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces | 219884 |