

**Garant****Fraise grande avance Hi5, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 52/5mm**

## Données de commande

N° commande	213210 52/5
GTIN	4045197783561
Classe d'article	210

## Description

**Exécution:**

Très peu de vibrations grâce au pas différentiel.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

## Description technique

Ø dents $D_c$	52 mm
Ø fixation	22 mm
Nombre de dents Z	5
Plaquette adaptée	POMX 0704..
Longueur totale $L_{tot}$	40 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	1,4 mm
Ø $D_3$	37,6 mm

Jeu de vis pour plaquettes	219884 (10IP ; 2,2 Nm)
Arrosage interne	oui
Série	Hi5
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Type de queue	avec alésage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219884