

**XDPT..ER-D41, SC6525, Taille de plaquette: 09mm****Données de commande**

N° commande	221940 09
GTIN	4056544157492
Classe d'article	28E

**Description****Exécution:**

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Description technique**

Code ISO plaquette	XDPT090408ER-D41
Taille de plaquette	09
Type	ST1400
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	2,01 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	SC6525
Type d'outils	Carbure
Avance $f_z$ par dent	0,2 - 2,5 mm

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	340 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	260 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	210 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	155 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		