

Garant

Foret carbure monobloc GARANT Master Steel SPEED, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 6,5mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 122415 6,5 |
| GTIN | 4045197784162 |
| Classe d'article | 11E |

Description

Exécution:

Conçus pour une **utilisation à des vitesses de coupe très élevées**. Idéal pour les machines à **faible puissance** et très rapides.

- **Nette réduction des efforts de coupe grâce à la géométrie de coupe spéciale.**
- **Revêtement pour une résistance à l'usure maximale, même à des températures de procédé élevées.**
- **Goujures polies pour une bonne évacuation des copeaux.**

Une **arête transversale mince** et la **disposition particulière des 4 listels** permettent d'obtenir une **précision de positionnement et d'alignement élevée**. Microgéométrie optimisée pour une durée de vie et des performances accrues.

Remarque(s):

Longueur des goujures $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.

Type **HB**: commander avec **122416**.

Type **HE**: commander avec **122415 + 129100HE**.

Description technique

| | |
|-----------------------------|------------|
| Tolérance Ø nominal | h7 |
| Longueur des goujures L_c | 34 mm |
| Tolérance de queue | h6 |
| Norme | DIN 6537 K |
| Ø queue D_s | 8 mm |

| | |
|---|---------------------|
| Ø nom. D _c | 6,5 mm |
| Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ² | 0,22 mm/tr |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Longueur totale L | 79 mm |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂ | 24,3 mm |
| Série | Master Steel |
| Revêtement | TiAlN |
| Type d'outils | Carbure monobloc |
| Exécution | 4xD |
| Angle de pointe | 135 degré |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 |
| Arrosage interne | non |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Semi-Standard | oui |
| Bague de couleur | Vert |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 170 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 150 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 120 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | 110 m/min | P |
| Acier < 1400 N/mm ² | moyennement adaptée | 60 m/min | P |
| GG | adaptée | 110 m/min | K |
| GGG | adaptée | 100 m/min | K |
| Uni | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |

Services

Rectification de queue Type HE

129100 HE