

**Garant**
**Fraise carbure monobloc, TiAlN, Ø e8 DC: 3mm**

**Données de commande**

N° commande	202725 3
GTIN	4045197746412
Classe d'article	11X

**Description**
**Exécution:**

Double angle de dépouille latérale.

**Sans** chanfrein d'angle de coupe à 45°.

**Description technique**

Queue	DIN 6535 HA avec h6
Ø queue $D_s$	3 mm
Longueur de coupe $L_c$	12 mm
Type de queue	HA
Nombre de dents $Z$	4
Longueur totale $L$	38 mm
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,011 mm
Ø dents $D_c$	3 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Ø de détalonnage $D_1$	2,8 mm
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	17 mm
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	90 degré

Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	H
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	280 m/min	N
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	60 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	Adapté		
av. arrosage min.	Moyennement adapté		
à sec	adaptée		
Air	Adapté		