

Garant

Fraise grande avance Feedking, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 20/2Lmm



Données de commande

N° commande	212902 20/2L
GTIN	4045197549730
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Géométrie de coupe **dynamique** pour des valeurs d'avance maximales. Très faibles vibrations grâce au **logement de plaquette autostabilisant**. **Géométrie optimisée** pour un effort de coupe réduit, ce qui **réduit la charge de la broche principale**.

Avantage(s):

Particulièrement économiques grâce aux plaquettes **à 4 arêtes extrêmement robustes**.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 9IP**.

Description technique

Ø queue D _s h6	18 mm
Ø dents D _c	20 mm
Longueur totale L _{tot}	160 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	0,85 mm
Nombre de dents Z	2
Ø D ₃	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Plaquette adaptée	XD.. 070308
Longueur de col L ₁	35 mm

Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	2,86 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	6 mm
Perçage par interpolation a_p	0,85 mm
Série	FeedKing
Angle d'attaque κ	10 degré
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Pas des arêtes de coupe	différent
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 9IP	674252 9IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219810