

**Garant**
**Plaquette de fraisage Ø 10 mm Highfeed, Type: ALU**

**Données de commande**

N° commande	212749 ALU
GTIN	4045197761842
Classe d'article	21A

**Description**
**Exécution:**
**Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.**

- **Précision de rayon et de concentricité:  $\pm 0,015$  mm.**
- **Précision d'interchangeabilité de plaquette à plaquette:  $\pm 0,025$  mm.**

**Utilisation:**

 Plaquettes UGV "**Highfeed**" pour avances supérieures.

 Avance  $f_z$  dans l'acier < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,5 mm

Nuance: HU7830

**Description technique**

Type	ALU
Nuance	HU7830
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	0,5 mm
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	1,4 mm

Avance $f_z$ dans l'aluminium à copeaux courts	0,4 mm
Avance $f_z$ dans l'acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,5 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage