

Garant
Plaquette de fraisage Ø 16 mm Highfeed, Type: ALU

Données de commande

N° commande	212756 ALU
GTIN	4045197761880
Classe d'article	21A

Description
Exécution:
Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.

- **Précision de rayon et de concentricité: $\pm 0,015$ mm.**
- **Précision d'interchangeabilité de plaquette à plaquette: $\pm 0,025$ mm.**

Utilisation:

 Plaquettes UGV "**Highfeed**" pour avances supérieures.

 Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm²: 0,8 mm

Nuance: HU7830

Description technique

Type	ALU
Nuance	HU7830
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	0,8 mm
Rayon de programmation pour $a_{p\ max}$	1,6 mm
Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts	0,6 mm

Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ²	0,8 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage